

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	9 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Serie	GARANT Master
Ø Preforatura minimo D_{min}	18 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A16Q SCLCR/L09
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Lunghezza della testina L_1	31 mm
Misura inserto	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice