

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260031 20/09  |
| GTIN            | 4062406576738 |
| Classe articolo | 21T           |

**Descrizione tecnica**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Serie                          | GARANT Master                |
| Ø Preforatura minimo $D_{min}$ | 22 mm                        |
| Misura inserto                 | 9 mm                         |
| Lunghezza complessiva L        | 200 mm                       |
| Spostamento centrale $L_3$     | 11 mm                        |
| Codice ISO portautensile       | A20R SCLCR/L09               |
| Inserto adatto                 | CC.. 09T3..                  |
| Ø Codolo $D_s$                 | 20 mm                        |
| Lunghezza della testina $L_1$  | 36 mm                        |
| Set di viti per inserti        | 269028 8                     |
| Altezza di serraggio $L_2$     | 18 mm                        |
| Norma                          | DIN 8024                     |
| Tipo di impiego                | sinistra                     |
| Profondità interna fino a      | 3×D                          |
| Passaggio interno per LR       | sì                           |
| Applicazione                   | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice