

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 8
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Altezza di serraggio $L_2$	23 mm
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Lunghezza della testina $L_1$	43 mm
Codice ISO portautensile	A25R SCLCR/L09
Misura inserto	9 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	27 mm
Serie	GARANT Master
Spostamento centrale $L_3$	13,5 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice