

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Set di viti per inserti	269028 9
Ø Preforatura minimo D_{min}	27 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Lunghezza della testina L_1	43 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Serie	GARANT Master
Inserto adatto	CC.. 1204..
Spostamento centrale L_3	13,5 mm
Codice ISO portautensile	A25R SCLCR/L12
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice