

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina $L_1$	28 mm
Lunghezza complessiva $L$	180 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Misura inserto	7 mm
Serie	GARANT Master
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Spostamento centrale $L_3$	10 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L07
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	19 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice