

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo $D_s$	25 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm
Serie	GARANT Master
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Codice ISO portautensile	A25R SDUCR/L11
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	31 mm
Altezza di serraggio $L_2$	23 mm
Spostamento centrale $L_3$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice