

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	16 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Spostamento centrale L_3	10 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L07
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	19 mm
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Serie	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice