

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260337 12/07 |
| GTIN | 4062406576837 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 15 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 7 |
| Misura inserto | 7 mm |
| Inserto adatto | DC.. 0702.. |
| Spostamento centrale L_3 | 8 mm |
| Lunghezza della testina L_1 | 25 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 11 mm |
| Serie | GARANT Master |
| Codice ISO portautensile | A12L SDUCR/L07 |
| Ø Codolo D_s | 12 mm |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | $3 \times D$ |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice