

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	180 mm
Serie	GARANT Master
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	23 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L11
Spostamento centrale $L_3$	14 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza della testina $L_1$	28 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Misura inserto	11 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice