

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	7 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza della testina L_1	20 mm
Serie	GARANT Master
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	7 mm
Codice ISO portautensile	A10K SDUCR/L07
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice