

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo /
Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Serie	GARANT Master
Lunghezza della testina L_1	36 mm
Codice ISO portautensile	A20R SDUCR/L11
Altezza di serraggio L_2	18 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Codolo D_s	20 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice