

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	18 mm
Serie	GARANT Master
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva L	200 mm
Lunghezza della testina L_1	36 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Misura inserto	11 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Codice ISO portautensile	A20R SDUCR/L11
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice