

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	A10K SDQCR/L07
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Lunghezza complessiva $L$	125 mm
Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Serie	GARANT Master
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	13 mm
Lunghezza della testina $L_1$	20 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

