

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 8
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Misura inserto	11 mm
Serie	GARANT Master
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Codice ISO portautensile	A25R SDUCR/L11
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	16 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	23 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	31 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice