

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Serie	GARANT Master
Lunghezza complessiva L	180 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L11
Spostamento centrale L ₃	14 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	23 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice