

Garant

Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	25 mm
Spostamento centrale L_3	8 mm
Codice ISO portautensile	A12L SDQCR/L07
Serie	GARANT Master
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Ø Codolo D_s	12 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	15 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

