

**Garant**

**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Serie	GARANT Master
Codice ISO portautensile	A25R SDQCR/L11
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	31 mm
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza complessiva L	200 mm
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm
Altezza di serraggio $L_2$	23 mm
Spostamento centrale $L_3$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistro
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

