

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Spostamento centrale L ₃	13 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Codice ISO portautensile	A20R SDQCR/L11
Serie	GARANT Master
Lunghezza complessiva L	200 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

