

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Serie	GARANT Master
Ø Codolo D _s	12 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Codice ISO portautensile	A12L SDQCR/L07
Spostamento centrale L ₃	8 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Ø Preforatura minimo D _{min}	15 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

