

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A10K SDQCR/L07
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Serie	GARANT Master
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	13 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistro
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

