

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	15 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	23 mm
Serie	GARANT Master
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Spostamento centrale L_3	14 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A16Q SDQCR/L11
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

