

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Spostamento centrale $L_3$	14 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDQCR/L11
Lunghezza complessiva L	180 mm
Serie	GARANT Master
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	23 mm
Lunghezza della testina $L_1$	28 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistro
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

