

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	A20R SDQCR/L11
Lunghezza della testina $L_1$	36 mm
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Altezza di serraggio $L_2$	18 mm
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Serie	GARANT Master
Spostamento centrale $L_3$	13 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistro
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

