

Garant

Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L ₃	10 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Ø Codolo D _s	16 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A16Q SDQCR/L07
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Serie	GARANT Master
Ø Preforatura minimo D _{min}	19 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistro
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

