

**Vite di serraggio per fresa forata, DIN 6367, Per Ø mandrino: 50mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309861 50 |
| GTIN | 4250122681601 |
| Classe articolo | 30N |

Descrizione**Uso:**

Per il fissaggio di frese a manicotto.

Uscita del lubrorefrigerante mediante fori laterali.

Nota:

Compatibile con

- **interfaccia HSK, PSC.**
- **Interfaccia SK e BT solo con forma di attacco ADB.**

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|----------|
| Filettatura M | M24 |
| Lunghezza filettatura | 36 mm |
| Spessore della testa | 12 mm |
| Per Ø mandrino | 50 mm |
| Ø Testa | 63 mm |
| Norma | DIN 6367 |

Tipo di prodotto

Vite di serraggio