

**Vite di serraggio per fresa forata, DIN 6367, Per Ø mandrino: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309861 40
GTIN	4250122674214
Classe articolo	30N

**Descrizione****Uso:**

Per il fissaggio di frese a manicotto.

Uscita del lubrorefrigerante mediante fori laterali.

**Nota:**

Compatibile con

- interfaccia HSK, PSC.
- Interfaccia SK e BT solo con forma di attacco ADB.

**Descrizione tecnica**

Per Ø mandrino	40 mm
Lunghezza filettatura	30 mm
Ø Testa	52 mm
Filettatura M	M20
Spessore della testa	10 mm
Norma	DIN 6367

Tipo di prodotto

Vite di serraggio