



Ciabatta con USB 7x, Numero di prese: 7B



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081178 7B
GTIN	4007123657025
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Ciabatta con 5 prese con funzione di ricarica USB a 2 prese. Prese disposte a 90°. Fori filettati per il montaggio a parete.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Nota:

Le spine adattatrici con contatto di terra da 250 V/16 A per il collegamento di spine con contatto di terra con sistemi di spine europei diversi, si trovano nello shop online al n. art. 081172 e n. art. 081174.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 20
Interfaccia	Porta USB
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Numero di prese	7
Lunghezza ciabatta	460 mm
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H05VV-F
Lunghezza cavo	3 m

Tipo di prodotto

Ciabatta