

Mitutoyo**Micrometri per scanalature, Campo di misura: 0-25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Con stelo fisso e contatti di misura ribassati. Stelo e incudine in acciaio temprato, elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,35 mm
Taratura	B1
Lettura	0,01 mm
Larghezza contatti di misura	0,75 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Lunghezza contatti di misura	6,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Tipo di prodotto

Micrometro

ServiziRapporto di taratura
Micrometro senza asta di regolazione
Campo di misura massima 25 mm

022000 25

Certificato DAkkS
Micrometro senza asta di regolazione
campo di misura massimo 100 mm

022010 100