

Mitutoyo**Micrometri per scanalature, Campo di misura: 75-100mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Con stelo fisso e contatti di misura ribassati. Stelo e incudine in acciaio temprato, elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Lunghezza contatti di misura	6,5 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Larghezza contatti di misura	0,75 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Taratura	B2
Lettura	0,01 mm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100