

**Calibro digitale a corsoio in plastica digiMax®, Modello: 150D****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412830 150D
GTIN	4010995294229
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Materiale high-tech non metallico con il 50% di fibre.

Altezza cifre 7,5 mm, display digitale a 5 cifre

Campo di misura compreso tra 0 – 150 mm.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Lunghezza dei becchi	40 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Altezza cifre display LCD	7,5 mm
Asta di profondità	piatto
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Asta di profondità	sì
Lettura	0,0005 pollici
Lettura	0,01 mm
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	mm/pollici

Limite di errore	0,05 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
--	------------