



## Calibro a corsoio digitale da officina, Intervallo di misurazione: 1500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415525 1500
GTIN	4062406579579
Classe articolo	42A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibro a corsoio per la misurazione di interni ed esterni (con funzione di preset). Display LCD di facile lettura grazie alle cifre molto grandi. Proprietà di guida e scorrimento ottimali grazie alla **guida prismatica doppia** su supporto di plastica. Becchi di misura in acciaio inossidabile, rettificati. Con due **becchi di misura** mobili e **intercambiabili**. **Inclusa limitazione della forza di misura**.

#### Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Calibro di regolazione n. art. 415527 Dim. Set. Becchi di misura con filettatura M2,5 n. art. 415526 Dim. 90 con filettatura M2,5 per tastatori speciali n. art. 434900 – 434910.

### Descrizione tecnica

Funzione di PRESET	sì
Intervallo di misurazione	0 - 1500 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Peso	2,2 kg
Risoluzione	mm/pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Limite di errore	0,1 mm
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	150 mm

Lettura	0,0005 pollici
Lettura	0,01 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Numero di batterie contenute	1
Norma	Norma interna
Puntali di misura	sì
Metrologia	digitale
Materiale	ABS
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 2000 mm	021000 2000
--	-------------

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
--	---------------