

Mitutoyo**Calibro di profondità digitale AOS con uscita dati, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418711 300
GTIN	4946368846460
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Il risultato della misurazione viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e 497100.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Taratura	A1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Sezione trasversale del corsoio	16x3,5 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	digitale

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Astuccio
Metodo di misura dello strumento di misura	procedimento induttivo elettromagnetico
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300