

### Contenitore di sicurezza modello II, rosso, Volume: 19l



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981185 19
GTIN	697841140707
Classe articolo	97S

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Contenitore di sicurezza modello II AccuFlow™ in lamiera di acciaio, con grilletto Safe-Squeeze per un versamento sicuro e controllato. Struttura garantita al 100% contro le perdite. Il coperchio a chiusura automatica e a prova di perdita protegge dalla fuoriuscita di vapori e dagli sversamenti. Il tubo flessibile in metallo lungo 229 mm aiuta a controllare il versamento del getto nelle piccole aperture. Il tagliafiamma in acciaio inossidabile dissipata il calore per bloccare il ritorno di fiamma. Due aperture: una per il versamento di precisione, una con leva di sollevamento ergonomicamente progettata per garantire un facile riempimento. Coperchio sigillato con scarico automatico della pressione positiva per proteggere dalle esplosioni. L'ampia zona per l'etichetta di identificazione fornisce uno spazio di scrittura per identificare i contenuti, la posizione del reparto o il nome del singolo utente. Il robusto rivestimento termoverniciato è resistente alle sostanze chimiche.

I contenitori di sicurezza e quelli di trasporto riducono il rischio di incendio ed esplosione durante il riempimento e lo stoccaggio di liquidi infiammabili. Migliorano il grado di efficienza grazie alla facilità di utilizzo che semplificano le operazioni di versamento e riempimento.

##### Norma:

Certificazione FM, UL/ULC e TÜV SÜD.

#### Descrizione tecnica

## Scheda tecnica

Ø	300 mm
Altezza	450 mm
Capacità	19 l
Colore	rosso
Spessore del materiale	3 mm
Custodia	Stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Attributo del nome del prodotto	rosso
Tipo di prodotto	Contenitori di sicurezza