

**Mitutoyo****Calibri a corsoio digitali da officina ABS IP67 con superfici di contatto standard / con becchi, Intervallo di misurazione: 200mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415355 200
GTIN	4946368727103
Classe articolo	44A

## Descrizione

**Esecuzione:**

La misura viene visualizzata attraverso cifre di facile lettura.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

## Descrizione tecnica

Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Lunghezza dei becchi	60 mm
Numero di batterie contenute	1
Lettura	0,01 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Taratura	A1
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200