



Pistola per cartucce a batteria, Modello: C18PCG-310



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Il ritorno automatico della barra di spinta previene la formazione di gocce.**
- **Regolazione elettronica della velocità di espulsione mediante un'apposita rotella con 6 livelli di velocità.**
- **Elettronica REDLINK™ – La protezione contro i sovraccarichi nella macchina e nella batteria garantisce una lunga durata.**
- **Flusso costante del sigillante, ridotta formazione di bolle e utilizzo completo del contenuto della cartuccia.**
- **Ideale per tutti i mastici e le colle più comuni, anche alle basse temperature.**
- **Controllo monocella per una durata ottimizzata.**

Fornitura:

Inclusi 1x accumulatore M18 B2, 1x caricabatterie M12-18 C e una borsa portautensili.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Numero di batterie contenute	1
Per dimensione cartucce	310 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria

Capacità batteria	2 Ah
Peso con batteria	2,3 kg
Pressione di applicazione massima	459 kg
Imballaggio	Busta
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Ingrassatore

Accessori

Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB3	073808 MHB3
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB8	073810 MHB8
Starter set a batteriaHigh Output™ Tipo batteria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB12	073811 MHB12
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Starter set a batteriaHigh Output™ Modello M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Batteria agli ioni di litioHigh Output™ Tipo batteria MHB55	073809 MHB55