

## Tavolo da ufficio con altezza a regolazione elettrica, Larghezza: 1600mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974024 1600
GTIN	2050002050778
Classe articolo	91Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tavolo da ufficio con regolazione elettrica dell'altezza tramite elemento di comando. Struttura di base con telaio in acciaio termoverniciato e saldato. Attacco del piano di lavoro mediante collegamento a vite diretto con il telaio e due supporti profilati disposti in modo asimmetrico. Il telaio non presenta traverse nella zona delle gambe, pertanto è accessibile anche con contenitori a ruote fino a un'altezza di 560 mm. Velocità di spostamento della regolazione dell'altezza di 38 mm/sec (senza carico). Rumorosità inferiore a 50 dB. Slitte con elementi scorrevoli regolabili per un bilanciamento dell'altezza di 10 mm. Inclusa protezione anti-urto mediante misurazione della resistenza.

Piano di lavoro in melammina con superficie decorativa, spessore di 25 mm.

#### Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

#### Verniciatura:

**Elemento decorativo in 5 colori:** acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

**Telaio base in 3 colori:** bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato.

#### Nota:

Si sconsiglia l'utilizzo di un piano di lavoro in grigio metallizzato a causa dell'elevata presenza di riflessi.

**I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023:** faggio, frassino, acero, noce.

### Descrizione tecnica

Campo di regolazione dell'altezza	650 - 1300 mm
Peso	60 kg
Spessore piano di lavoro	25 mm
Portata massima	70 kg
Larghezza	1600 mm
Profondità	800 mm
Esecuzione	regolazione elettrica dell'altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	25 mm
Gamma colori	Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Gamma colori	Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato
Tipo di prodotto	Tavolo da ufficio