

Armadio con ante scorrevoli, 2 altezze raccoglitori, Larghezza: 1200mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	974211 1200
GTIN	2050002053656
Classe articolo	91Q

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio con ante scorrevoli in legno con parete centrale e 2 ripiani centrali (rispettivamente a destra e a sinistra della parete centrale), 25 mm di spessore, regolazione con passo di 32 mm. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Zoccolo in acciaio, 30 mm di altezza, sempre in grigio metallizzato, incluse viti per la regolazione dell'altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

Descrizione tecnica

Altezza	779 mm
Larghezza	1200 mm
Superficie corpo	Legno
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	no
Zoccolo h	30 mm

Codice serratura sostituibile per personalizzazione	no
Forma impugnatura	Maniglia ad arco
Con zoccolo	sì
Possibilità chiusura sistemica	no
Materiale zoccolo	Lamiera di acciaio
Altezza utile	699 mm
Profondità	450 mm
Numero ripiani	2
Esecuzione	Armadio
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Gamma colori	Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Tipo di prodotto	Armadio per ufficio