

## Tavolo da ufficio, Larghezza: 1600mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974042 1600
GTIN	2050002050792
Classe articolo	91Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comodo tavolo da ufficio con **regolazione continua dell'altezza** (range di regolazione **680 – 820 mm**). Struttura portante robusta con telaio trasversale.

Piede di appoggio realizzato con tubo sagomato in acciaio di 2 mm, 50/50 mm, quadrato. Telaio di rinforzo collegato ad accoppiamento geometrico. Libertà di movimento ottimale grazie al telaio ergonomico.

Piano di lavoro in melamina con superficie decorativa, spessore di 25 mm.

#### Verniciatura:

**Elemento decorativo in 5 colori:** acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

**Telaio base in 3 colori:** bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato.

#### Nota:

Si sconsiglia l'utilizzo di un piano di lavoro in grigio metallizzato a causa dell'elevata presenza di riflessi.

**I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023:** faggio, frassino, acero, noce.

### Descrizione tecnica

Campo di regolazione dell'altezza	680 - 820 mm
Profondità	800 mm
Larghezza	1600 mm

Spessore piano di lavoro	25 mm
Forma inserto	Rettangolo
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico
Spessore inserti	25 mm
Gamma colori	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Gamma colori	Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Tipo di prodotto	Tavolo da ufficio