

Armadio con ante scorrevoli, 3 altezze raccoglitori, Larghezza: 1200mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	974212 1200
GTIN	2050002053670
Classe articolo	91Q

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio con ante scorrevoli in legno con parete centrale e 2 ripiani centrali (rispettivamente a destra e a sinistra della parete centrale), 25 mm di spessore, regolazione con passo di 32 mm. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Zoccolo in acciaio, 30 mm di altezza, sempre in grigio metallizzato, incluse viti per la regolazione dell'altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

Descrizione tecnica

Forma impugnatura	Maniglia ad arco
Codice serratura sostituibile per personalizzazione	no
Profondità	450 mm
Altezza	1163 mm
Superficie corpo	Legno

Con zoccolo	sì
Numero ripiani	2
Larghezza	1200 mm
Possibilità chiusura sistemica	no
Altezza utile	1083 mm
Zoccolo h	30 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	no
Materiale zoccolo	Lamiera di acciaio
Esecuzione	Armadio
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Gamma colori	Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Tipo di prodotto	Armadio per ufficio