

Sopralzo con porta scorrevole, Larghezza: 1600mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	974216 1600
GTIN	2050002053700
Classe articolo	91Q

Descrizione**Esecuzione:**

Sopralzo con porta scorrevole in legno con parete centrale e 4 ripiani in legno (2 a sinistra e 2 a destra), spessore 25 mm, regolazione con passo di 32 mm. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

Per:

Madia n. art. 974211 e 974212 di rispettiva larghezza.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

Descrizione tecnica

Profondità	450 mm
Altezza	1152 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	no

Larghezza	1600 mm
Peso	110 kg
Numero ripiani	4
Possibilità chiusura sistemica	no
Codice serratura sostituibile per personalizzazione	no
Altezza utile	1102 mm
Esecuzione	Sopralzo
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Gamma colori	Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Tipo di prodotto	Armadio per ufficio