

Armadio per raccoglitori, Larghezza: 800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974221 800
GTIN	2050002053717
Classe articolo	91Q

Descrizione

Esecuzione:

Armadio battente in legno con 4 ripiani in metallo, spessore 25 mm, regolazione con passo di 32 mm per un totale di 5 livelli di raccoglitori. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Zoccolo in acciaio, 30 mm di altezza, sempre in grigio metallizzato, incluse viti per la regolazione dell'altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.

Descrizione tecnica

Larghezza	800 mm
Altezza	1931 mm
Codice serratura sostituibile per personalizzazione	no

Profondità	450 mm
Altezza utile	1851 mm
Possibilità chiusura sistemica	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	no
Peso	113 kg
Numero ripiani	4
Forma impugnatura	Maniglia ad arco
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Gamma colori	Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Tipo di prodotto	Armadio per ufficio