



Elemento aggiuntivo scaffale per la messa a disposizione di materiali larghezza 1292 mm, Profondità: 800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990652 800
GTIN	4052941085970
Classe articolo	95S

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per la messa a disposizione di materiali, zincato, con ripiani obliqui. Lo scaffale per la messa a disposizione consente un alloggiamento sicuro di qualsiasi tipo di cassetta dalle più svariate dimensioni e può essere adoperato a livello universale. Particolarmente adatto per sistemi Kanban. I listelli di battuta sul frontale del ripiano garantiscono una messa a disposizione sicura delle cassette. Speciali spondine ai lati di ciascun ripiano impediscono che le cassette possano cadere lateralmente.
Per la massima inclinazione dei ripiani, vedere la tabella.

Carico modulo: 2500 kg per modulo.

Fornitura:

1 telaio premontato, 5 ripiani, 5 traverse longitudinali e 5 traverse d'arresto, 2 tappi di chiusura.

Nota:

- **Elementi di fissaggio a pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Utilizzabile da ambo i lati grazie all'irrigidimento tramite correnti (non vi sono diagonali di rinforzo).**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Materiale: zincato

Altezza: 2275 mm

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza: 1323 mm

Numero ripiani: 5

Descrizione tecnica

Altezza	2275 mm
Numero ripiani	5
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1323 mm
Profondità	800 mm
Denominazione originale prodotto	Scaffale per modulo aggiuntivo MBR-381322-AF-S-5
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	40 mm
Regolazione dell'altezza con passo	53
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Tipo di prodotto	Scaffalature con ripiani obliqui

Accessori

Ripiano, zincato Profondità 800 mm	990655 800
------------------------------------	------------