

Elemento aggiuntivo per piccoli contenitori larghezza 1000 mm, Profondità: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	983210 500
GTIN	4004514227539
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani in griglia metallica zincati, maglia 30×30 mm, montante 25×2 mm. Con un **carico ripiano massimo di 150 kg per ogni ripiano in griglia metallica**. Piani d'appoggio con passo da 25 mm. Vaschetta di raccolta, 83 mm di altezza (volumi: elemento base 37 l / elemento aggiuntivo 34 l). Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a innesto. Utilizzabili su entrambi i lati.

Carico modulo: 1300 kg.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio: Profondità nominale + 36 mm.

Uso:

Per lo stoccaggio di piccoli contenitori. Procedura diretta di fuoriuscita dei liquidi mediante ripiani in griglia metallica contenuti all'interno di vaschette di raccolta saldate a tenuta stagna.

Norma:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Fornitura:

4 ripiani in griglia metallica, 1 ripiano di copertura, 1 vaschetta di raccolta.

Nota:

Ulteriori ripiani in griglia metallica sono disponibili nel nostro eShop al n. art. 983212 Dim. 500. Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Campo d'impiego	Scaffale per sostanze pericolose
Altezza	2000 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1006 mm
Numero ripiani	4
Denominazione originale prodotto	Scaffali per piccoli contenitori
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Scaffale per piccoli contenitori

Accessori

Ripiano in griglia metallica Modello 500	983212 500
------------------------------------------	------------