

**Garant****Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, sinistra, Ø Codolo DS /  
Misura inserto: 8/04mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Classe articolo	21P

**Descrizione tecnica**

Profondità utile T	1,1 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Set di viti per inserti	269028 26
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	5,2 mm
Misura inserto	4 mm
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	4 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Codice ISO portautensile	E08X SDQCR/L04
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	2,6 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	26 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------