

**Garant****Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, Ø Codolo DS / Misura inserto: 8/03mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Classe articolo	21P

## Descrizione tecnica

Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Misura inserto	3 mm
Set di viti per inserti	269028 13
Codice ISO portautensile	E08X SCLCR/L03
Lunghezza della testina $L_1$	26 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	5 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Lunghezza complessiva $L$	57 mm
Spostamento centrale $L_3$	2,5 mm
Larghezza del collo $L_4$	4 mm
Inserto adatto	CC.. 0301..
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 13

269028 13