

Garant

**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, sinistra, Ø Codolo DS /
Misura inserto: 8/03mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Classe articolo	21P

Descrizione tecnica

Misura inserto	3 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	5 mm
Lunghezza della testina L_1	26 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L_3	2,5 mm
Codice ISO portautensile	E08X SCLCR/L03
Ø Codolo D_s	8 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Set di viti per inserti	269028 13
Inserto adatto	CC.. 0301..
Larghezza del collo L_4	4 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 13

269028 13