

Garant**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, Ø Codolo DS / Misura inserto: 8/04mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Classe articolo	21P

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	2,6 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Misura inserto	4 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Profondità utile T	1,1 mm
Codice ISO portautensile	E08X SDQCR/L04
Ø Preforatura minimo D_{min}	5,2 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Lunghezza della testina L_1	26 mm
Larghezza del collo L_4	4 mm
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Lunghezza complessiva L	57 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------