

**Garant**

**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, sinistra, Ø Codolo DS /  
Misura inserto: 8/04mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Classe articolo	21P

## Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 26
Profondità utile T	1,5 mm
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	5,6 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Lunghezza della testina $L_1$	26 mm
Spostamento centrale $L_3$	3 mm
Misura inserto	4 mm
Codice ISO portautensile	E08X SDUCR/L04
Lunghezza complessiva L	57 mm
Larghezza del collo $L_4$	4 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 26	269028 26
------------------------------------	-----------