

Garant**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, Ø Codolo DS / Misura inserto: 8/04mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Classe articolo	21P

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	26 mm
Codice ISO portautensile	E08X SDUCR/L04
Ø Codolo D_s	8 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Set di viti per inserti	269028 26
Ø Preforatura minimo D_{min}	5,6 mm
Larghezza del collo L_4	4 mm
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Profondità utile T	1,5 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Spostamento centrale L_3	3 mm
Misura inserto	4 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice