

Garant**Barra alesatrice a cambio rapido in metallo duro, destra, Ø Codolo DS / Misura inserto: 8/05mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Classe articolo	21P

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Codice ISO portautensile	E08X SVJCR/L05
Angolo di regolazione κ	142 grado
Spostamento centrale L ₃	2 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Larghezza del collo L ₄	4 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	5,5 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 26

269028 26